

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



- Trumvolym 80 l, maximal tvättmängd 9.0 kg
- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 44 %, g-faktor441
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

* Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gamla materialnummer: 51509004EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	9,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Trumvolym i liter	80
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma	•
Användning	
Lämplig för fastighetsadministration	•
Effektuppgifter	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,20
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,03
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	61,3
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	94,8
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,30
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,59
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	54
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	64,6
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	94,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,30
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	0,70
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	46
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	41
Restfuktighet vid kallsköljning i %	47
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1200
g-faktor	441
Testade drifttimmar	30000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	Fritt valbart

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gamla materialnummer: 51509004EU

Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för självbetjäningstvätterier	•
Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Bruksvatten (alternativ) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	730
Ytermått, bruttohöjd i mm	1214
Ytermått, bruttbredd i mm	750
Ytermått, bruttodjup i mm	817
Nettovikt i kg	140,0

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd, med avloppsventil och tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gamla materialnummer: 51509004EU

Bruttovikt i kg	152
Maximal golvbelastning i N/m ²	2421
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	65 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	2,30
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	95
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•