

F 2413 Vi
MasterCool frysskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.



- Bekvämt stöd för dörroppning med Push2open
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Färska isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor



EAN: 4002516550716 / Materialnummer: 12021700 /
Gamla materialnummer: 37241301EU2

Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker med färskvattenanslutning	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad gångjärn	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	MasterSensor
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Eco-läge	•
Kylprodukt/-zon	
Liten korg på dörrens insida	1
Stor korg på dörrens insida	3
Frysskåp/-zon	
Antal hyllor	2
Antal fryslådor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	246,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,60
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	457
Max nischbredd i mm	460
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2164
Nischdjup i mm	629
Produktbredd i mm	451
Produkt höjd i mm	2125

F 2413 Vi
MasterCool frysskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.



EAN: 4002516550716 / Materialnummer: 12021700 /
Gamla materialnummer: 37241301EU2


Produktdjup i mm	545
Vikt, kg	122,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	59
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszon, liter	240
Total nyttovolym, i l	268
Säkerhet vid strömavbrott i tim	10
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	16,00
Ljudnivåklass (A-D)	D
Ljudnivå i dB(A) re1pW	42
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


F 2413 Vi
MasterCool frysskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote