

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A

EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /
Gamla materialnummer: 28S2620SNER

Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Färg	Rostfritt stål
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	41,7
Fluidynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	555
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	550
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	74,0

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516569923 / Materialnummer: 12025060 /

Gamla materialnummer: 28S2620SNER

Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
---	------

Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
---	------

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
---	------

Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	61,0
--	------

Säkerhet	
-----------------	--

Säkerhetsavstängning	•
----------------------	---

Tekniska data	
----------------------	--

Flätkåpens bredd, mm	596
----------------------	-----

Flätkåpens höjd, mm	36
---------------------	----

Flätkåpens djup, mm	273
---------------------	-----

Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
---	-----

Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
---	-----

Nettovikt i kg	12,0
----------------	------

Längd anslutningskabel, m	1,5
---------------------------	-----

Skyddskontakt	•
---------------	---

Total anslutningseffekt, KW	0,20
-----------------------------	------

Spänning i V	230
--------------	-----

Säkring i A	10
-------------	----

Fasantal	1
----------	---

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisningar	
------------------------------	--

Frånluftsanslutning tak	•
-------------------------	---

Medföljande tillbehör	
------------------------------	--


Kallrasskydd	•
--------------	---

Extra tillbehör	
------------------------	--

Aktivt kolfilter	Nein
------------------	------

DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings