

DAS 2920

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516569848 / Materialnummer: 12025070 /
Gamla materialnummer: 28S2920SNER

Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
EasySwitch	•
Boosterlägen	1
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	42,0
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	275 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m ³ /tim)	555
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	69,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	55,0

DAS 2920

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning





EAN: 4002516569848 / Materialnummer: 12025070 /
Gamla materialnummer: 28S2920SNER

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt i läge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt i läge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	550
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	75,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	61,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Flätkåpens bredd, mm	896
Flätkåpens höjd, mm	36
Flätkåpens djup, mm	273
Nettovikt i kg	14,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, kW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 2920

Fläkt med utdragbar skärm

med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings