

## DAS 4630

Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



- Elegant design – obsidiansvart manöverpanel i 60 cm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gamla materialnummer: 28S4630BNER

<b>Konstruktion och design</b>	
Färg på produkter	Obsidiansvart
<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
SmartControl	•
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	23,5
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
ECO-motor	•
Fettfilter effektivitetsklass	A
ECO-motor (likströmsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	330 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	280
Fläkteffekt i läge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	600
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	66,0

DAS 4630  
Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gamla materialnummer: 28S4630BNER

Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	53,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt i läge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt i läge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt i läge 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	585
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	695
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	72,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	77,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	63,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Flätkåpens bredd, mm	596
Flätkåpens höjd, mm	36
Flätkåpens djup, mm	273
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,16
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAS 4630

Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gamla materialnummer: 28S4630BNER

#### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•


#### Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

DAS 4630

Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



DAS4630, DAS4631, Installation drawings