


## DAS 4640

Fläkt med utdragbar skärm  
för inbyggnad i smala överskåp med EasySwitch-styrning




- Perfekt kombination med Con@ctivity-kompatibla hällar
- Lätt design – genomskinlig glaspanel i 60 cm bredd
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

A+

EAN: 4002516569909 / Materialnummer: 12025100 /  
Gamla materialnummer: 28S4640TNER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Färg	Transpar. glas
<b>Användarkomfort</b>	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
EasySwitch	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	27,4
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	600
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	37,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	64,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	23,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	160
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	260
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	405
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	580
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0

DAS 4640  
Fläkt med utdragbar skärm  
för inbyggnad i smala överskåp med EasySwitch-styrning




EAN: 4002516569909 / Materialnummer: 12025100 /  
Gamla materialnummer: 28S4640TNER

Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Fläktkåpens bredd, mm	561
Fläktkåpens höjd, mm	68
Fläktkåpens djup, mm	307
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Monteringsmall	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

DAS 4640

Fläkt med utdragbar skärm

för inbyggning i smala överskåp med EasySwitch-styrning



DAS4640, Installation drawings