

## DAS 4930 Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl-styrning



- Elegant design – obsidiansvart manöverpanel i 90 cm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

**A+++**

EAN: 4002516570240 / Materialnummer: 12025120 /  
Gamla materialnummer: 28S4930BNER

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Färg	Obsidiansvart
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
SmartControl	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfilter	•
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	23,4
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	280
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	720
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h)	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	37,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	66,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0



DAS 4930  
Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516570240 / Materialnummer: 12025120 /  
Gamla materialnummer: 28S4930BNER

Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	695
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	77,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	63,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Flätkåpens bredd, mm	896
Flätkåpens höjd, mm	36
Flätkåpens djup, mm	273
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	14,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,16
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

DAS 4930  
Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl-styrning



DAS4930, DAS4931, Installation drawings