


## DAS 4940

Fläkt med utdragbar skärm  
för inbyggnad i smala överskåp med EasySwitch-styrning




- Perfekt kombination med Con@ctivity-kompatibla hållar
- Lätt design – genomskinlig glaspanel i 90 cm bredd
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570103 / Materialnummer: 12025130 /  
Gamla materialnummer: 28S4940TNER

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Transpar. glas
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
EasySwitch	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfilter	•
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	24,8
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	285 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	625
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0

DAS 4940  
Fläkt med utdragbar skärm  
för inbyggnad i smala överskåp med EasySwitch-styrning





EAN: 4002516570103 / Materialnummer: 12025130 /  
Gamla materialnummer: 28S4940TNER

Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt intensivläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	610
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	425
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	28,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	56,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Flätkåpens bredd, mm	861
Flätkåpens höjd, mm	68
Flätkåpens djup, mm	307
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	15,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Monteringsmall	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

DAS 4940

Fläkt med utdragbar skärm

för inbyggning i smala överskåp med EasySwitch-styrning



DAS4940, Installation drawings