


## DAS 8630

Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



- Filigran design – platt manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter




EAN: 4002516570271 / Materialnummer: 12025140 /  
Gamla materialnummer: 28S8630SNER

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Konstruktion</b>  |                    |
| Fläkt med utdragbar skärm  | •                  |
| <b>Konstruktion och design</b>   |                    |
| Färg   | Rostfritt stål     |
| <b>Funktioner</b>  |                    |
| Typ av fläkt   | ombyggbar          |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift                                    | DUU 151            |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter  | DKF 31-P, DKF 31-R |
| <b>Användarkomfort</b>   |                    |
| Anslutning till Miele@home   | •                  |
| Automatikfunktion Con@ctivity  | •                  |
| Elektronisk styrning   | •                  |
| SmartControl   | •                  |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter  | •                  |
| Programmerbar avstängning av boosterläge   | •                  |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte                                      | •                  |
| Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret                                      | •                  |
| Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret                                | •                  |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover                                   | •                  |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>   |                    |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D)   | A+                 |
| ECO-motor  | •                  |
| PowerManagement-system   | •                  |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år   | 27,2               |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass  | A                  |
| Belysningseffektivitetsklass   | A                  |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass  | B                  |
| <b>Filtersystem</b>  |                    |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1                  |
| <b>Belysning</b>   |                    |
| Lysdiod  | •                  |
| Antal x Watt   | 1 x 3 W            |
| Belysningsstyrka i lux   | 300 lx             |
| Färgtemperatur i K   | 3500 Kelvin        |
| Belysning med dimmerfunktion   | •                  |
| <b>Fläkt</b>   |                    |
| Dubbelsidigt fläktsug  | •                  |
| Likströmsmotor (DC-motor)  | •                  |
| <b>Frånluft</b>  |                    |
| Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                           | 180                |
| Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                           | 270                |
| Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                           | 380                |
| Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)                                      | 600                |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h)                                    | 810                |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 37,0               |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 45,0               |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 52,0               |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                             | 63,0               |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                           | 71,0               |

## DAS 8630

Fläkt med utdragbar skärm med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



EAN: 4002516570271 / Materialnummer: 12025140 /


Gamla materialnummer: 28S8630SNER

|   |      |
|---|------|
| Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)  | 23,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                         | 31,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                         | 38,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13                      | 49,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13                    | 57,0 |
| <b>Cirkulationsdrift</b>  |      |
| Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                        | 160  |
| Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                        | 260  |
| Fläkteffekt intensivläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                  | 600  |
| Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                        | 405  |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                 | 685  |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                             | 41,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                       | 71,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                             | 50,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                             | 61,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                        | 74,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                         | 27,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                         | 36,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                         | 47,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13                   | 57,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13                    | 61,0 |
| <b>Säkerhet</b>   |      |
| Säkerhetsavstängning  | •    |
| <b>Tekniska data</b>  |      |
| Fläktkåpens bredd, mm   | 561  |
| Fläktkåpens höjd, mm  | 60   |
| Fläktkåpens djup, mm  | 307  |
| Minsta avstånd över elektriska hållar, mm                                     | 450  |
| Nettovikt i kg  | 13,0 |
| Längd anslutningskabel, m   | 1,5  |
| Skyddskontakt   | •    |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650  |
| Total anslutningseffekt, KW   | 0,23 |
| Spänning i V  | 230  |
| Säkring i A   | 10   |
| Fasantal  | 1    |
| Frekvens i Hz   | 50   |
| <b>Monteringsanvisningar</b>  |      |
| Frånluftsanslutning tak   | •    |
| Frånluftsanslutning tak och bakre vägg  | •    |
| Monteringsmall  | •    |
| <b>Medföljande tillbehör</b>  |      |
| Kallrasskydd  | •    |
| <b>Extra tillbehör</b>  |      |
| Aktivt kolfilter  | Nein |

## DAS 8630

Fläkt med utdragbar skärm

med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



DAS8630, Installation drawings