

## DAS 8930

Fläkt med utdragbar skärm  
med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



- Filigran design – platt manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

**A++**

EAN: 4002516570295 / Materialnummer: 12025150 /  
Gamla materialnummer: 28S8930SNER

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
SmartControl	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfilter	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	25,2
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	270 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	630
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h)	880
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	35,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	48,0

DAS 8930

Fläkt med utdragbar skärm

med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



EAN: 4002516570295 / Materialnummer: 12025150 /



Gamla materialnummer: 28S8930SNER

Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	425
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	630
Fläkteffekt boosterläge 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	40,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	49,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	74,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	26,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	60,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Fläktkåpens bredd, mm	861
Fläktkåpens höjd, mm	60
Fläktkåpens djup, mm	307
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashållar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	17,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,23
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Monteringsmall	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

## DAS 8930

Fläkt med utdragbar skärm

med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



DAS8930, Installation drawings