

DA 9298 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 256 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Uppfällbar frontpanel, för optimalt utsug
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt

A+++

EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /
Gamla materialnummer: 28929870NER

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Design	
Färg	Blackboard
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Touchknappar	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	21,3
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,0 W
Belysningsstyrka i lux	350 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläksug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	210
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	650
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h)	915
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	63,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0

DA 9298 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /

Gamla materialnummer: 28929870NER

Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	420
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	620
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	715
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	40,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	49,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	59,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	26,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	500
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	500
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	500
Flätkåpans bredd, mm	880
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	500
Flätkåpans höjd, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	500
Flätkåpans djup, mm	260
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	500
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	20,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,23
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•

DA 9298 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /
Gamla materialnummer: 28929870NER

Diameter frånluftsstos, mm 150

Medföljande tillbehör

Omställningsspår för cirkulationsdrift •


Kallrasskydd •

Extra tillbehör

Aktivt kolfilter DADC 9000

Regenererbart aktivt kolfilter DKF 29-R Kohlefilter

DA 9298 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings