

Classic C1 Flex - SBAF5  
Dammsugare  
med teleskoprör för bekväm dammsugning.



- Energisparande dammsugning – 800 W
- Mångsidig användning – golvmunstycke
- Långt, flexibelt fogmunstycke för rengöring av smala mellanrum
- Extra lätt – 5,8 kg med tillbehör
- Enkel dammsugning av större ytor genom en räckvidd på 9 m

EAN: 4002516554011 / Materialnummer: 12029970 /  
Gamla materialnummer: 41BAF531NE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Konstruktion</b>                                    |                             |
| Dammsugare med dammsugarpåse                           | •                           |
| Produktnamn  | Classic C1                  |
| Motorvariant   | PowerLine                   |
| Produkttyp   | SBAF5                       |
| Färg på produkten                                      | Lotusvit                    |
| <b>Användarkomfort</b>                                 |                             |
| Elektronisk sugeffektsreglering                        | Vridreglage 6 steg          |
| XXL-handtag  | •                           |
| Dammsugarrör   | Teleskoprör Comfort Compact |
| Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning | •                           |
| Parkeringshållare för avställning                      | på ena sidan                |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                     |                             |
| Märkeffekt in W  | 800                         |
| <b>Rörlighet</b>                                       |                             |
| Hjul med stålaxel skonar golven                        | •                           |
| 3 hjul   | •                           |
| Aktionsradie i meter                                   | 9                           |
| Kabellängd i meter                                     | 5,5                         |
| <b>Filtersystem</b>                                    |                             |
| Dampmpåsetyp   | HyClean GN                  |
| Volym dampmpåse i liter                                | 4,5                         |
| Indikator för byte av dampmpåse                        | •                           |
| Utblåsningsfilter                                      | AirClean-filter             |
| Motorfilter  | •                           |
| <b>Säkerhet</b>  |                             |
| Låssystem för golvmunstycke och handtag                | •                           |
| Automatisk placering av dampmpåse                      | •                           |
| <b>Tekniska data</b>                                   |                             |
| Max. effekt i watt                                     | 800                         |
| Ljudnivå i dB  | 79,0                        |
| Diameter i mm  | 463                         |
| Höjd i mm  | 221                         |
| Vikt, kg   | 5,5                         |
| <b>Medföljande tillbehör</b>                           |                             |
| Tillbehör, tre delar                                   | på VarioClip                |
| Möbelmunstycke   | •                           |
| Fogmunstycke   | •                           |
| Fogmunstycke, extra långt, flexibelt, SFD 20           | •                           |
| Sugborste plastborstar                                 | •                           |
| Golvmunstycke SBD 355-3                                | •                           |
| Filter   | AirClean-filter             |
| Rengöringsborste                                       | Nej                         |