

Complete C2 Flex - SFAF5
 Dammsugare
 med effektiv motor för energisparande dammsugning.



- Högsta sugeffekt – 890 W
- Mångsidig användning – golvmunstycke
- Bekväm dammsugning av stora ytor med 10 m räckvidd
- Bekväm och mångsidig med integrerat tillbehör med tre delar.
- Långt, flexibelt fogmunstycke för rengöring av smala mellanrum

EAN: 4002516556633 / Materialnummer: 12034930 / Gamla materialnummer: 41FAF531NE

| Konstruktion | |
|--|---------------------|
| Dammsugare med dammsugarpåse | • |
| Produktnamn | Complete C2 |
| Motorvariant | PowerLine |
| Produkttyp | SFAF5 |
| Färg på produkten | Obsidiansvart |
| Användarkomfort | |
| Elektronisk sugeffektsreglering | Vridreglage 6 steg |
| Ergonomiskt bärhandtag | • |
| Ergonomiskt handtag | • |
| Silence-system | • |
| Dammsugarör | Teleskoprör Comfort |
| Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning | • |
| Parkeringshållare för avställning | på båda sidorna |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Märkeffekt in W | 890 |
| Rörlighet | |
| Hjul med stålaxel skonar golven | • |
| 3 hjul | • |
| Aktionsradie i meter | 10 |
| Kabellängd i meter | 6,5 |
| Filtersystem | |
| Dammpåsetyp | HyClean GN |
| Volym dammpåse i liter | 4,5 |
| Indikator för byte av dammpåse | • |
| Utblåsningsfilter | AirClean-filter |
| Motorfilter | • |
| Säkerhet | |
| Låssystem för golvmunstycke och handtag | • |
| Automatisk placering av dammpåse | • |
| Stötskyddslist runt dammsugaren | • |
| Tekniska data | |
| Max. effekt i watt | 890 |
| Ljudnivå i dB | 80,0 |
| Diameter i mm | 487 |
| Höjd i mm | 227 |
| Vikt, kg | 7,0 |
| Medföljande tillbehör | |
| Tillbehör, tre delar | integrerat |
| Möbelmunstycke | • |
| Fogmunstycke, extra långt, flexibelt, SFD 20 | • |
| Sugborste plastborstar | • |
| Golvmunstycke SBD 355-3 | • |
| Filter | AirClean-filter |
| Rengöringsborste | Nej |