

## PFD 400 U [WB SPEED]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.



- Max. rengöringseffekt\*: 285 tallrikar/tim
- Flexibel disk med 2 ståltråds- eller plastkorgar per omgång
- Hög användarkomfort med touchdisplay – M Touch Basic
- Alltid rätt program – lösningar specifikt för ditt disk gods
- Förstklassiga resultat tack vare disksystem med färskvatten

\* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

EAN: 4002516576037 / Materialnummer: 12065580 /  
Gamla materialnummer: 61040020NWE

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Diskmaskin för underbyggnad
Inriktning	MasterLine
Modell	Speed
Disksystem	Frontmatade diskmaskiner, färskvatten
Antal diskplan	2
Front	Lotusvit
Lucka	Utan lock
Sidoväggar	Förzinkad
<b>Användning</b>	
Lämplig för restaurang/bar	•
Lämplig för hotell	•
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för gemensamma matsalar	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Testad viruseffekt	•
Testad hygien	•
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	390
Kortaste programtid i min.	8
Maximal sköljtemperatur i °C	70
Diskeffekt tallrikar/tim.	285
Diskeffekt korgar/tim.	15
Möjlighet att diska med disk korgar på 2 plan	•
Livslängd i diskcykler	28000
<b>Miele Move</b>	
Nätanslutningsbar med Miele MOVE	•
Visning av maskinstatus- och detaljer	•
Mottagning av Push-meddelanden	•
Individuellt maskinamn	•
Platskonfiguration	•
Efterbeställning av förbrukningsartiklar	•
Felhantering	•
Registrering av driftdata	•
Self-Help-funktion	•
Installation av remote- och programuppdateringar	•
<b>Styrning</b>	
Typ av styrning	M Touch Basic
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Program [antal]	9
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Språkneutral användning	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	8,50

## PFD 400 U [WB SPEED]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.



EAN: 4002516576037 / Materialnummer: 12065580 /  
Gamla materialnummer: 61040020NWE

Total anslutningseffekt i kW	8,90
Säkring i A	16
CEE-kontakt	•
Nätanslutningens längd i m	1,90
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW	3,00
Total anslutningseffekt i kW	3,40
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kall- eller varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i bar	0,40-10,00
Avloppspump [DN]	22
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Integrerad vattenavhårdare	•
Maximal vattenhårdhet i mmol/l	10,70
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Vattenförbrukning per disk i liter	17,50
Längd vattentilloppsslang i cm	170
Längd vattenavloppsslang i cm	150
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, höjd i mm	820
Ytermått, bredd i mm	598
Ytermått, djup i mm	580
Ytermått, bruttohöjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Användbart diskutrymme, höjd i mm	559
Användbart diskutrymme, bredd i mm	536
Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm	516
Inskjutshöjd över golvet i mm	216
Nödvändig nischbredd i mm	600
Nettovikt [kg]	65
Bruttovikt i kg	75
Maximal golvbelastning i N	1200
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Ljudeffektnivå (LwA)	59,0
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,44
<b>Program</b>	
Universal	•
Kort	•
Hygien	•
Kallt/fördisk	•
Glas	•
Ölglas	•
Plast	•
Energispar/Eco	•
Intensiv	•
Regenerering	•

## PFD 400 U [WB SPEED]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten med korgar, för personalkök, restauranger och skolor.



EAN: 4002516576037 / Materialnummer: 12065580 /

Gamla materialnummer: 61040020NWE

Tömning

•

### Korgutformning

2 x insats E 816 för tallrikar

•

1 x överkorg APFD 215

•

1 x underkorg APFD 220 för insatser

•

2 x insats APFD 420 för bestick

•

Höjddjusterbar överkorg

•

Kan kombineras med flaskkorg APFD 210

•

### Utrustning

Torkning

utan

1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel

•

Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål

•

Saltbehållare i luckan

•

Perfect GlassCare

•

Inställbar temperaturhålltid

•

Ändringsbar slutsköljningstemperatur

•

Optiskt gränssnitt

•

Högeffektivt filtersystem

•

Wifi-modul

•

Många olika tillbehör (tillval)

•

### Anslutningsmöjligheter

Extern doseringsmodul för rengöringsmedel eller spolglans

•

### Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

Skydd mot vattenstänk IPX1

•

VDE

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•