

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



- Max. diskeffekt\*: 456 tallrikar/tim eller 24 korgar/tim
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk dosering
- Flexibel disk med 2 ståltråds- eller plastkorgar per omgång
- Alltid rätt program – lösningar specifikt för ditt diskgoods
- Förstklassiga resultat tack vare disksystem med färskvatten

\* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /  
Gamla materialnummer: 61040187NWE

Produktegenskaper	
Höjd på ProCare-behållare inklusive suglans i mm	382
Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående diskmaskin, frontmatad
Inriktning	MasterLine
Modell	Speedplus
Disksystem	Frontmatad med färskvatten
Antal diskplan	2
Front	Rostfritt stål
Lucka	Rostfritt stål
Sidoväggar	Rostfritt stål
Bakstycke	Förzinkad
Användning	
Lämplig för restaurang/bar	•
Lämplig för hotell	•
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för gemensamma matsalar	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för snabbmatsrestauranger	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Effektuppgifter	
Testad viruseffekt	•
Testad hygien	•
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	390
Kortaste programtid i min.	5
Maximal sköljtemperatur i °C	70
Diskeffekt tallrikar/tim.	456
Diskeffekt korgar/tim.	24
Möjlighet att diska med diskorgar på 2 plan	•
Livslängd i diskcykler	28000
Miele MOVE	
Nätanslutningsbar med Miele MOVE	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Basic
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Diskprogram [antal]	11
Inställbar temperaturhålltid	•
Ändringsbar slutsköljningstemperatur	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Språkneutral användning	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /  
Gamla materialnummer: 61040187NWE

Värmeeffekt i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	8,90
Säkring i A	16
CEE-kontakt	•
Nätanslutningens längd i m	1,90
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW	3,00
Total anslutningseffekt i kW	3,40
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödändigt flödestryck i bar	0,40-10,00
Avloppspump [DN]	22
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Integrerad vattenavhårdare	•
Maximal vattenhårdhet i mmol/l	10,70
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Vattenförbrukning per disk i liter	8,00
Längd vattentilloppsslang i cm	170
Längd vattenavloppsslang i cm	150
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, höjd i mm	820
Yttermått med lock, höjd i mm	835
Maximal höjdjustering i mm	60,00
Yttermått, bredd i mm	598
Yttermått, djup i mm	598
Yttermått, bruttohöjd i mm	920
Yttermått, bruttbredd i mm	670
Yttermått, bruttodjup i mm	740
Användbart diskutrymme, höjd i mm	559
Användbart diskutrymme, bredd i mm	536
Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm	516
Inskjutshöjd över golvet i mm	216
Nödändig nischbredd i mm	600
Nettovikt [kg]	75
Bruttovikt i kg	85
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Ljudeffektnivå (LwA)	59,0
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	1,44
<b>Program</b>	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /  
Gamla materialnummer: 61040187NWE

Hygien	•
Kallt/fördisk	•
Glas	•
Ölglas	•
Bestick	•
Plast	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Tömning	•
<b>Korgutformning</b>	
Höjjusterbar överkorg	•
Kan kombineras med flaskkorg APFD 210	•
<b>Utrustning</b>	
Torkning	utan
1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel	•
Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel	•
Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel med nivåindikering	•
Saltbehållare i luckan	•
Perfect GlassCare	•
Högeffektivt filtersystem med silinsatskontroll	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål	•
Optiskt gränssnitt	•
Många olika tillbehör (tillval)	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Extern doseringsmodul för spolglans	•
Wifi	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•
Skydd mot vattenstänk IPX1	•
VDE	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•