

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



- Max. diskeffekt\*: 456 tallrikar/tim eller 24 korgar/tim
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk dosering
- Flexibel disk med 2 ståltråds- eller plastkorgar per omgång
- Alltid rätt program – lösningar specifikt för ditt diskgoods
- Förstklassiga resultat tack vare disksystem med färskvatten

\* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /  
Gamla materialnummer: 61040187NWE

| <b>Konstruktion och utförande</b>           |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Konstruktion                                | Fristående diskmaskin, frontmatad     |
| Inriktning                                  | MasterLine                            |
| Modell                                      | Speedplus                             |
| Disksystem                                  | Frontmatade diskmaskiner, färskvatten |
| Antal diskplan                              | 2                                     |
| Front                                       | Rostfritt stål                        |
| Lucka                                       | Rostfritt stål                        |
| Sidoväggar                                  | Rostfritt stål                        |
| Bakstycke                                   | Förzinkad                             |
| <b>Användning</b>                           |                                       |
| Lämplig för restaurang/bar                  | •                                     |
| Lämplig för hotell                          | •                                     |
| Lämplig för pensionat                       | •                                     |
| Lämplig för gemensamma matsalar             | •                                     |
| Lämplig för universitet och skolor          | •                                     |
| Lämplig för kontor                          | •                                     |
| Lämplig för hantverksföretag                | •                                     |
| Lämplig för snabbmatsrestauranger           | •                                     |
| Lämplig för idrottsföreningar               | •                                     |
| <b>Effektuppgifter</b>                      |                                       |
| Testad viruseffekt                          | •                                     |
| Testad hygien                               | •                                     |
| Cirkulationspump, Qmax i liter/min.         | 390                                   |
| Kortaste programtid i min.                  | 5                                     |
| Maximal sköljtemperatur i °C                | 70                                    |
| Diskeffekt tallrikar/tim.                   | 456                                   |
| Diskeffekt korgar/tim.                      | 24                                    |
| Möjlighet att diska med diskorgar på 2 plan | •                                     |
| Livslängd i diskcykler                      | 28000                                 |
| <b>Miele MOVE</b>                           |                                       |
| Nätanslutningsbar med Miele MOVE            | •                                     |
| <b>Styrellektronik</b>                      |                                       |
| Typ av styrning                             | M Touch Basic                         |
| Max senare start i timmar                   | 24                                    |
| Resttidsindikering                          | •                                     |
| Diskprogram [antal]                         | 11                                    |
| Visning av programförlopp                   | •                                     |
| Inställbara displayspråk                    | •                                     |
| Språkneutral användning                     | •                                     |
| <b>Standard elanslutning</b>                |                                       |
| Elanslutning                                | 3N AC 400V 50HZ                       |
| Värmeeffekt i kW                            | 8,50                                  |
| Total anslutningseffekt i kW                | 8,90                                  |
| Säkring i A                                 | 16                                    |
| CEE-kontakt                                 | •                                     |

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /

Gamla materialnummer: 61040187NWE

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nätanslutningens längd i m                  | 1,90               |
| <b>Möjlig spänningsvariant 1</b>            |                    |
| Elanslutning                                | AC 230V 50HZ       |
| Värmeeffekt i kW                            | 3,00               |
| Total anslutningseffekt i kW                | 3,40               |
| Säkring i A                                 | 16                 |
| <b>Vattenanslutning/-avlopp</b>             |                    |
| Kallvatten [antal]                          | 1                  |
| Varmvatten [antal]                          | 1                  |
| Nödvändigt flödestryck i bar                | 0,40-10,00         |
| Avloppspump [DN]                            | 22                 |
| Maximal matningshöjd för avloppspump i cm   | 100                |
| Integrerad vattenavhårdare                  | •                  |
| Maximal vattenhårdhet i mmol/l              | 10,70              |
| Vattenskyddssystem                          | Waterproof-system  |
| Vattenförbrukning per disk i liter          | 8,00               |
| Längd vattentilloppsslang i cm              | 170                |
| Längd vattenavloppsslang i cm               | 150                |
| <b>Mått och vikt</b>                        |                    |
| Yttermått, höjd i mm                        | 820                |
| Yttermått med lock, höjd i mm               | 835                |
| Maximal höjjustering i mm                   | 60,00              |
| Yttermått, bredd i mm                       | 598                |
| Yttermått, djup i mm                        | 598                |
| Yttermått, bruttohöjd i mm                  | 920                |
| Yttermått, bruttbredd i mm                  | 670                |
| Yttermått, bruttodjup i mm                  | 740                |
| Användbart diskutrymme, höjd i mm           | 559                |
| Användbart diskutrymme, bredd i mm          | 536                |
| Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm  | 474                |
| Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm | 516                |
| Inskjuthöjd över golvet i mm                | 216                |
| Nödvändig nischbredd i mm                   | 600                |
| Nettovikt [kg]                              | 75                 |
| Bruttovikt i kg                             | 85                 |
| Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>   | 1200               |
| <b>Emissionsvärden</b>                      |                    |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)       | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Ljudeffektnivå (LwA)                        | 59,0               |
| Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h      | 1,44               |
| <b>Program</b>                              |                    |
| Universal                                   | •                  |
| Superkort                                   | •                  |
| Kort  | •                  |
| Hygien                                      | •                  |
| Kallt/fördisk                               | •                  |
| Glas  | •                  |
| Ölglas                                      | •                  |

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för personalkök, hotell- och restaurang, cateringföretag.



EAN: 4002516576051 / Materialnummer: 12065600 /  
Gamla materialnummer: 61040187NWE

|   |      |
|---|------|
| Bestick   | •    |
| Plast   | •    |
| Intensiv  | •    |
| Regenerering  | •    |
| Tömning   | •    |
| <b>Korgutformning</b>   |      |
| 2 x insats E 816 för tallrikar  | •    |
| 1 x överkorg APFD 215   | •    |
| 1 x underkorg APFD 220 för insatser   | •    |
| 2 x insats APFD 420 för bestick   | •    |
| Höjdbäddbar överkorg  | •    |
| Kan kombineras med flaskkorg APFD 210   | •    |
| <b>Utrustning</b>   |      |
| Torkning  | utan |
| 1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel                | •    |
| Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel                    | •    |
| Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel med nivåindikering | •    |
| Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål                                      | •    |
| Saltbehållare i luckan  | •    |
| Perfect GlassCare   | •    |
| Inställbar temperaturhålltid  | •    |
| Ändringsbar slutsköljningstemperatur  | •    |
| Optiskt gränssnitt  | •    |
| Högeffektivt filtersystem med silinsatskontroll                                   | •    |
| Wifi  | •    |
| Många olika tillbehör (tillval)   | •    |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>   |      |
| Extern doseringsmodul för spolglans   | •    |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>  |      |
| CE  | •    |
| Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG                             | •    |
| Skydd mot vattenstänk IPX1  | •    |
| VDE   | •    |
| DIN 10512   | •    |
| DIN EN 17735  | •    |