

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



- Max. diskeffekt\*: 456 tallrikar/tim eller 24 korgar/tim
- Förstklassiga resultat tack vare disksystem med färskvatten
- Särskilt hygieniska resultat – sköljtemperatur på 85 °C
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk dosering
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex

\* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

EAN: 4002516576235 / Materialnummer: 12065780 /  
Gamla materialnummer: 61040480NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Diskmaskin för underbyggnad
Inriktning	MasterLine
Modell	Hygien
Disksystem	Frontmatade diskmaskiner, färskvatten
Antal diskplan	2
Front	Lotusvit
Lucka	Utan lock
Sidoväggar	Förzinkad
Användning	
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för daghem	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Effektuppgifter	
Testad viruseffekt	•
Testad hygien	•
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	390
Kortaste programtid i min.	5
Maximal sköljtemperatur i °C	85
Diskeffekt tallrikar/tim.	456
Diskeffekt korgar/tim.	24
Möjlighet att diska med diskorgar på 2 plan	•
Livslängd i diskcykler	28000
Miele MOVE	
Nätanslutningsbar med Miele MOVE	•
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Diskprogram [antal]	12
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Språkneutral användning	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	8,90
Säkring i A	16
CEE-kontakt	•
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW	3,00
Total anslutningseffekt i kW	3,40
Säkring i A	16

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



EAN: 4002516576235 / Materialnummer: 12065780 /

Gamla materialnummer: 61040480NWE

<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödändigt flödestryck i bar	1,00-10,00
Avloppspump [DN]	22
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Integrerad vattenavhårdare	•
Maximal vattenhårdhet i mmol/l	10,70
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Vattenförbrukning per disk i liter	8,00
Längd vattentilloppsslang i cm	170
Längd vattenavloppsslang i cm	150
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, höjd i mm	820
Maximal höjjustering i mm	60,00
Ytermått, bredd i mm	598
Ytermått, djup i mm	595
Ytermått, bruttohöjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttodjup i mm	740
Användbart diskutrymme, höjd i mm	559
Användbart diskutrymme, bredd i mm	536
Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm	516
Inskjutshöjd över golvet i mm	216
Nödändig nischbredd i mm	600
Nettovikt [kg]	77
Bruttovikt i kg	87
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Ljudeffektnivå (LwA)	57,0
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,44
<b>Program</b>	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygien	•
Hygien Plus	•
Kallt/fördisk	•
Glas	•
Ölglas	•
Bestick	•
Plast	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Tömning	•

## PFD 404 U DOS [WB Hygiene]

Underbyggnadsdiskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



EAN: 4002516576235 / Materialnummer: 12065780 /  
Gamla materialnummer: 61040480NWE

### Korgutformning

2 x insats E 816 för tallrikar	•
1 x överkorg APFD 215	•
1 x underkorg APFD 220 för insatser	•
2 x insats APFD 420 för bestick	•
Höjjusterbar överkorg	•
Kan kombineras med flaskkorg APFD 210	•

### Utrustning

Torkning	AutoOpen-torkningsstöd
1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel	•
Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel	•
Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel med nivåindikering	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål	•
Saltbehållare i luckan	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Kondensator spraydimma/ånga	•
Luckspärr, skyddad med kod	•
Inställbar temperaturhålltid	•
Ändringsbar slutsköljningstemperatur	•
Optiskt gränssnitt	•
Högeffektivt filtersystem med silinsatskontroll	•
Wifi	•
Många olika tillbehör (tillval)	•

### Anslutningsmöjligheter

Extern doseringsmodul för spolglans	•
-------------------------------------	---

### Normer/kontr.märkning/certif.

CE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•
Skydd mot vattenstänk IPX1	•
VDE	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•