

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



- Max. diskeffekt*: 456 tallrikar/tim eller 24 korgar/tim
- Optimala torkresultat tack vare Torkningen Dry+
- Enkel och säker hantering tack vare automatisk dosering
- Särskilt hygieniska resultat – sköljtemperatur på 85 °C
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex

* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.

EAN: 4002516576266 / Materialnummer: 12065810 /
Gamla materialnummer: 61040582NWE

| Konstruktion och utförande | |
|---|---------------------------------------|
| Konstruktion | Fristående diskmaskin, frontmatad |
| Inriktning | MasterLine |
| Modell | Hygieneair |
| Disksystem | Frontmatade diskmaskiner, färskvatten |
| Antal diskplan | 2 |
| Front | Lotusvit |
| Lucka | Lotusvit |
| Sidoväggar | Lotusvit |
| Bakstycke | Förzinkad |
| Användning | |
| Lämplig för äldreboenden och vårdhem | • |
| Lämplig för sjukhus | • |
| Lämplig för daghem | • |
| Lämplig för universitet och skolor | • |
| Effektuppgifter | |
| Testad viruseffekt | • |
| Testad hygien | • |
| Cirkulationspump, Qmax i liter/min. | 390 |
| Kortaste programtid i min. | 5 |
| Maximal sköljtemperatur i °C | 85 |
| Diskeffekt tallrikar/tim. | 456 |
| Diskeffekt tallrik/h med Dry+ | 104 |
| Diskeffekt korgar/tim. | 24 |
| Möjlighet att diska med diskorgar på 2 plan | • |
| Livslängd i diskcykler | 28000 |
| Produktegenskaper | |
| Höjd på ProCare-behållare inklusive suglans | 382 |
| Miele MOVE | |
| Nätanslutningsbar med Miele MOVE | • |
| Styreelektronik | |
| Typ av styrning | M Touch Flex |
| Max senare start i timmar | 24 |
| Resttidsindikering | • |
| Diskprogram [antal] | 12 |
| Inställbar temperaturhålltid | • |
| Anpassningsbar torkningstid | • |
| Visning av programförlopp | • |
| Inställbara displayspråk | • |
| Språkneutral användning | • |
| Standard elanslutning | |
| Elanslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Värmeeffekt i kW | 8,50 |
| Total anslutningseffekt i kW | 8,90 |
| Säkring i A | 16 |
| CEE-kontakt | • |

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



EAN: 4002516576266 / Materialnummer: 12065810 /

Gamla materialnummer: 61040582NWE

| | |
|---|--------------------|
| Nätanslutningens längd i m | 1,90 |
| Möjlig spänningsvariant 1 | |
| Elanslutning | AC 230V 50HZ |
| Värmeeffekt i kW | 3,00 |
| Total anslutningseffekt i kW | 3,40 |
| Säkring i A | 16 |
| Vattenanslutning/-avlopp | |
| Kallvatten [antal] | 1 |
| Varmvatten [antal] | 1 |
| Nödvändigt flödestryck i bar | 1,00-10,00 |
| Avloppspump [DN] | 22 |
| Maximal matningshöjd för avloppspump i cm | 100 |
| Integrerad vattenavhårdare | • |
| Maximal vattenhårdhet i mmol/l | 10,70 |
| Vattenskyddssystem | Waterproof-system |
| Vattenförbrukning per disk i liter | 8,00 |
| Längd vattentilloppsslang i cm | 170 |
| Längd vattenavloppsslang i cm | 150 |
| Mått och vikt | |
| Yttermått, höjd i mm | 820 |
| Yttermått med lock, höjd i mm | 835 |
| Maximal höjjustering i mm | 60,00 |
| Yttermått, bredd i mm | 598 |
| Yttermått, djup i mm | 598 |
| Yttermått, bruttohöjd i mm | 920 |
| Yttermått, bruttbredd i mm | 670 |
| Yttermått, bruttodjup i mm | 740 |
| Användbart diskutrymme, höjd i mm | 559 |
| Användbart diskutrymme, bredd i mm | 536 |
| Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm | 474 |
| Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm | 516 |
| Inskjuthöjd över golvet i mm | 216 |
| Nödvändig nischbredd i mm | 600 |
| Nettovikt [kg] | 79 |
| Bruttovikt i kg | 89 |
| Maximal golvbelastning i N/m ² | 1200 |
| Emissionsvärden | |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Ljudeffektnivå (LwA) | 59,0 |
| Värmeavgivning till rummet i MJ/h | 1,44 |
| Program | |
| Universal | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygien | • |
| Hygien Plus | • |
| Kallt/fördisk | • |
| Glas | • |

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Fristående diskmaskin för färskvatten

med korgar, för vårdhem, förskola och alla som har höga krav på hygien.



EAN: 4002516576266 / Materialnummer: 12065810 /

Gamla materialnummer: 61040582NWE

| | |
|---|--|
| Ögglas | • |
| Bestick | • |
| Plast | • |
| Intensiv | • |
| Regenerering | • |
| Tömning | • |
| Korgutformning | |
| 2 x insats E 816 för tallrikar | • |
| 1 x överkorg APFD 215 | • |
| 1 x underkorg APFD 220 för insatser | • |
| 2 x insats APFD 420 för bestick | • |
| Höjjusterbar överkorg | • |
| Kan kombineras med flaskkorg APFD 210 | • |
| Utrustning | |
| Torkning | AutoOpen-torkningsstöd, Dry+ torkning |
| AutoClose | • |
| 1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel | • |
| Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel | • |
| Integrerad doseringspump/doseringsmodul för flytande diskmedel med nivåindikering | • |
| Saltbehållare i luckan | • |
| Luckspärr, skyddad med kod | • |
| Felsäkert läge | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Högeffektivt filtersystem med silinsatskontroll | • |
| Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål | • |
| Optiskt gränssnitt | • |
| Många olika tillbehör (tillval) | • |
| Anslutningsmöjligheter | |
| Extern doseringsmodul för spolglans | • |
| Wifi | • |
| Normer/kontr.märkning/certif. | |
| CE | • |
| Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG | • |
| Skydd mot vattenstänk IPX1 | • |
| VDE | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |