

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Värmepumpstumlare

av fackmässig kval. för enkel och flexibel uppställning utan frånluftsledning.



- Trumvolym 120.00 l, tvättmängd 7.0 kg
- Högkvalitativ manöverpanel i rostfritt stål o. Miele's skontrumma
- Anslutningsklar inklusive kontakt
- Platsbesparande uppställning som tvätt-torkpelare

A+++

EAN: 4002516578734 / Materialnummer: 12074050 / Gamla materialnummer: 52300001S

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	SmartBiz
Front	Lotusvit
Kapacitet i kg	7,0
Trumvolym i liter	120,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Effektoppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	1,68
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,15
Specifik energiförbrukning blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i kWh/kg	0,12
Programkörvid i min.	125
Programtid blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i min.	99
Testade drifttimmar	15000
Styrning	
Typ av styrning	DirectSensor 7 segment
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Panel med klartextvisning	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	Värmepump
Elanslutning	220-240V~ 50HZ
Värmeeffekt el i kW	0,00
Total anslutningseffekt i kW	1,10
Säkring i A	10
Leverans med nätkontakt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	636
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttobredd i mm	660
Ytermått, bruttodjup i mm	690
Nettovikt i kg	56,5
Bruttovikt i kg	60
Maximal golbelastning i N	920

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Värmepumpstumlare

av fackmässig kval. för enkel och flexibel uppställning utan frånluftsledning.



EAN: 4002516578734 / Materialnummer: 12074050 / Gamla materialnummer: 52300001S

Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,79
Utrustning	
Axiell luftström	•
Luddfilter i luckan	•
SmartBiz värmeväxlarfiltersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktionen "Skongång Plus"	•
Kondensvattenslang	•
FragranceDos	•
Trumbelysning	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A+++
Kondensationseffektivitetsklass	A
Energiförbrukning per år i kWh	152
Ljudnivå vid standardprogram Bomull, skåptorrt vid full maskin, i dB(A)	66
Programtid för standardprogram i min.	165
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	7,0
Innehåller fluorerade växthusgaser	•
Hermetiskt slutet system	•
Köldmedium	R450A
Köldmedelsmängd i kg	0,31
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO2	605
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO2	188,00
Anslutningsmöjligheter	
Optiskt gränssnitt för service	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•