

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Utmärkta resultat – MonoSteam-ångteknik
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Enkel rengöring – PerfectClean-utrustning

A+

EAN: 4002516610281 / Materialnummer: 12090580 /
Gamla materialnummer: 22725012NER

| Konstruktion och design | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ångugn | • |
| VitroLine | • |
| Färg på produkten | Briljantvit |
| Njutningsfördelar | |
| TasteControl | • |
| Snabbuppvärmning | • |
| Extern generering av ånga | • |
| Funktioner | |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Stekautomatik | • |
| Ångkokning | • |
| Grillfunktioner | • |
| Grill | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Kombitillagning | • |
| Över- och undervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Eco-varmluft | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Tillagningstid oberoende av mängd | • |
| Tidsvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+ |
| Automatisk restvärmeanvändning | • |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



EAN: 4002516610281 / Materialnummer: 12090580 /
Gamla materialnummer: 22725012NER

| Skötselkomfort | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Emaljerat tillagningsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg | • |
| Extern ånggenerator | • |
| Bottenvärmare för minskad kondens | • |
| Skötselprogram | • |
| Skötselprogram blötläggning | • |
| Torkprogram för ugnsutrymmet | • |
| Uttagbara ugnsstegar | • |
| Avkalkning | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Ångteknik/vattentillförsel | |
| MonoSteam | • |
| Ånggenerators effekt i kW | 2,20 |
| Färskvattenbehållare volym i l | 1,0 |
| Insugsrör för upptagning av vatten | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystem med sval front | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| Knappspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme i liter | 76 |
| Antal falshöjder | 5 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Luckupphängning | nere |
| Belysning i tillagningsutrymmet | 1 halogen-spotlight |
| Minsta temperatur ugnsdrift i °C | 30 |
| Max temperatur ugnsdrift i °C | 250 |
| Minsta temperatur ångugnsdrift i °C | 70 |
| Max temperatur ångugnsdrift i °C | 100 |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 590 |
| Max nischhöjd i mm | 595 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktmått (B x H x D) i mm | 595 x 596 x 568 |
| Produktbredd i mm | 595 |
| Produkt höjd i mm | 596 |
| Produkt djup i mm | 568 |
| Vikt, kg | 42,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 3,50 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Säkring i A | 16 |
| Fasantal | 1 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Byta lampa | Miele service |
| Medföljande tillbehör | |
| Bakplåt med PerfectClean | 1 |
| Universalplåt med PerfectClean | 1 |

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



EAN: 4002516610281 / Materialnummer: 12090580 /

Gamla materialnummer: 22725012NER

| | |
|---------------------------------------------|---|
| Ungsgaller med PerfectClean | 1 |
| FlexiClip teleskopskenor (par) | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par) | 1 |
| Hållade tillagningskärl av rostfritt stål | 1 |
| Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Ångugn

för ångkokning, bakning och stekning med uppkoppling och TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing