

DGC 7440 HCX Pro

Handtagslös kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme

A⁺

EAN: 4002516635840 / Materialnummer: 12090880 /

Gamla materialnummer: 23744078NER

Konstruktion	
Färg på produkten	Grafitgrå
Konstruktion och design	
Ångugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Gourmetpanna	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Mjuka kakor special	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•

DGC 7440 HCX Pro
 Handtagslös kompakt ångugn
 för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



EAN: 4002516635840 / Materialnummer: 12090880 /
 Gamla materialnummer: 23744078NER

Multilingua	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	3,30
Färskvattenbehållare volym i l	1,4
Färskvattenbehållare bakom liftup-panel	•
Kondensbehållare bakom liftup-panel	•
Avloppsil	•
Säkerhet	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	47
Antal falshöjder	3
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	ner
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight

DGC 7440 HCX Pro

Handtagslös kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



EAN: 4002516635840 / Materialnummer: 12090880 /

Gamla materialnummer: 23744078NER


Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	230
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455,5
Produkt djup i mm	568,5
Vikt, kg	40,2
Total anslutningseffekt, KW	3,40
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller med PerfectClean HBBR 71	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hållade tillagningskärn av rostfritt stål	1
Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål	1
Rengöringsmedel HydroClean	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


DGC 7440 HCX Pro
 Handtagslös kompakt ångugn
 för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings