

DGC 7860 HC Pro

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /

Gamla materialnummer: 23786039NER

Konstruktion och design	
Ångugn	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Grafitgrå
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Stektermometer	trådlös
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Gourmetpanna	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Mjuka kakor special	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•

DGC 7860 HC Pro

Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /

Gamla materialnummer: 23786039NER

MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 4 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
<b>Skötselkomfort</b>	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
DualSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	3,30
Färskvattenbehållare volym i l	1,4
Färskvattenbehållare bakom liftup-panel	•
Kondensbehållare bakom liftup-panel	•
Avloppsil	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•

## DGC 7860 HC Pro

### Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /

Gamla materialnummer: 23786039NER

Kylsystem för frånluft •

Knappspärr •

#### Tekniska data

Ugnsutrymme i liter 67

Antal falshöjder 4

Märkning av falshöjder •

Luckupphängning nere

Belysning i tillagningsutrymmet BrilliantLight

Minsta temperatur ugnsdrift i °C 30

Max temperatur ugnsdrift i °C 230

Minsta temperatur ångugnsdrift i °C 40

Max temperatur ångugnsdrift i °C 100

Minsta nischbredd i mm 560

Max nischbredd i mm 568

Minsta nischhöjd i mm 590

Max nischhöjd i mm 595

Nischdjup i mm 550

Produktmått (B x H x D) i mm 595 x 596 x 567

Produktbredd i mm 595

Produktthöjd i mm 596

Produktdjup i mm 567

Vikt, kg 46,5

Total anslutningseffekt, KW 3,45

Spänning i V 230

Frekvens i Hz 50

Säkring i A 16

Fasantal 1

Anslutningskabel med stickpropp •

Längd anslutningskabel, m 2

Byta lampa Miele service

#### Medföljande tillbehör

Universalplåt med PerfectClean 1

Ugns-galler med PerfectClean 1

FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par) 1

Uttagbara ugnsstegar (par) 1

Hålade tillagningskäril av rostfritt stål 2

Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål 1

Rengöringsmedel HydroClean 1

Avkalkningstabletter 2

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## DGC 7860 HC Pro

### Ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings