

## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516605027 / Materialnummer: 12097500 /

Gamla materialnummer: 22714526NER

<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Obsidiansvart
<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn med mikro	•
BlackLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Varmhållning	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20

## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.



EAN: 4002516605027 / Materialnummer: 12097500 /

Gamla materialnummer: 22714526NER

### Skötselkomfort

Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean

•

Grillelementen kan fällas ner

•

CleanGlass-lucka

•

### Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

### Tekniska data

Ugnsutrymme i liter

43

Antal falshöjder

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2

3

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Temperaturer i °C

30–225

Minsta temperatur i °C

30

Max temperatur i °C

225

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt

•

Mikrovågseffektnivåer i W

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

450

Max nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkthöjd i mm

456

Produktdjup i mm

568

Vikt, kg

36,0

Total anslutningseffekt, kW

2,70

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Säkring i A

16

Fasantal

1

Anslutningskabel med stickpropp

•

Längd anslutningskabel, m

2,00

Byta lampa

Miele service

### Medföljande tillbehör

Ugnsgaller med PerfectClean

1

Glasform

1

### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,  
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings