

APFD 420
Bestickkorg
för placering av bestick.



- Passar för insats E 816
- 3 fack 70 x 64 mm
- Ergonomisk greppdel, kan demonteras

EAN: 4002516643968 / Materialnummer: 12118550 / Gamla materialnummer: 67042001D

| Produkttillhörighet | |
|------------------------------|--------|
| Diskmaskiner, färskvatten | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Produktkategori | |
| Insats för bestick | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Syntet |
| Färg | Vit. |
| Antal fack | 3 |
| Kan placeras i underkorg | U 890 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |

APFD 420
Bestickkorg
för placering av bestick.



EAN: 4002516643968 / Materialnummer: 12118550 / Gamla materialnummer: 67042001D

Mått och vikt

| | |
|---------------------------|------|
| Ytermått, nettohöjd i mm | 242 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 218 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 70 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 140 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 150 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 260 |
| Nettovikt i kg | 0,09 |
| Bruttovikt i kg | 0,21 |