

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos



- Skonsam XL-tvättvård med 9 kg skontrumma
- Fullständig appstyrning av din torktumlare med Miele@home*
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd**
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning***
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.

** Patent EP 2 455 537

*** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516619529 / Materialnummer: 12135150 /
Gamla materialnummer: 12SC3642NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Vit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	225
Programtid för standardprogram i min.	215
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,92
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
Torkprogram	
Bomull	•

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516619529 / Materialnummer: 12135150 /
Gamla materialnummer: 12SC3642NDS

Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	655
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	52
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,33
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknik | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm