

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



- Skonsam XL-tvättvård med 9 kg skontrumma
- Flexibilitet och komfort tack vare nätverk – Miele@home
- EcoDry säkerställer en effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- FragranceDosser till att tvätten doftar friskt efter torkning\*
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr

\* Patent EP 2 431 516

**A++**

EAN: 4002516619529 / Materialnummer: 12135150 /  
Gamla materialnummer: 12SC3642NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Vit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	225
Programtid för standardprogram i min.	215
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,92
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
Torkprogram	
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



EAN: 4002516619529 / Materialnummer: 12135150 /

Gamla materialnummer: 12SC3642NDS

Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	655
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	52
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TSC364WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm