

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Maximal centrifugeringskraft: 1600 v/min
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516610977 / Materialnummer: 12135300 /  
Gamla materialnummer: 11CF6741NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
<b>Rengöringseffekt</b>	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skonrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
<b>Tvättprogram</b>	
Bomull	•

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



EAN: 4002516610977 / Materialnummer: 12135300 /

Gamla materialnummer: 11CF6741NDS

Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillval tvätt</b>	
Kort	•
Skrynklereducering med ånga	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Motvikler av gjutjärn	•
<b>Säkerhet</b>	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm