

WEF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1600 v/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete
- Maximal centrifugeringskraft: 1600 v/min



EAN: 4002516611158 / Materialnummer: 12135310 /

Gamla materialnummer: 11EF6641NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Krom
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skonrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånsläp i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WEF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1600 v/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516611158 / Materialnummer: 12135310 /

Gamla materialnummer: 11EF6641NDS

Tvättprogram	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Skrynklereducering med ånga	•
Summer	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•