

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Maximal centrifugeringskraft: 1600 v/min
- Skrynkelförminskningen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516611165 / Materialnummer: 12135320 /
Gamla materialnummer: 11EF6741NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



EAN: 4002516611165 / Materialnummer: 12135320 /

Gamla materialnummer: 11EF6741NDS

Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Skrynkelförminskning med ånga	•
Summer	•
Kvalitet	
Motvikler av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm