

WSD164 WCS 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar
- Vår skonrumma säkerställer att din tvätt håller sig i gott skick

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516610984 / Materialnummer: 12135340 /
Gamla materialnummer: 11SD1641NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Rengöringseffekt	
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skonrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	49
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	70
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	209
Anslutningseffekt i fränläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•

WSD164 WCS 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



EAN: 4002516610984 / Materialnummer: 12135340 /

Gamla materialnummer: 11SD1641NDS

Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynkelfreducering med ånga	•
Summer	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	85
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2

WSD164 WCS 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm