

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Maximal centrifugeringskraft: 1600 v/min
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516611325 / Materialnummer: 12135350 /

Gamla materialnummer: 11SF6641NDS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Konstruktion</b>  |                             |
| Kan monteras som tvättpelare                                       | •                           |
| Side-by-Side   | •                           |
| Kan skjutas in under bänkskiva                                     | •                           |
| Luckupphängning  | höger                       |
| <b>Konstruktion</b>  |                             |
| Produktnamn  | W1 White Edition            |
| Frontmatade tvättmaskiner  | •                           |
| <b>Centrifugering</b>  |                             |
| Max. centrifugeringsvarvtal  | 1600                        |
| Sköljstopp   | •                           |
| Funktion "utan centrifugering"                                     | •                           |
| <b>Design</b>  |                             |
| Färg på produkten  | Lotusvit                    |
| Manöverpanelsfärg  | Lotusvit                    |
| Dörredesign  | Obsidiansvart med vit ring  |
| Färg vridknapp   | Lotusvit                    |
| Kontrollpanelens utformning  | 5° lutning                  |
| Typ av användning  | Vridbar brytare             |
| Display  | DirectSensor vit, 7-segment |
| <b>Rengöringseffekt</b>  |                             |
| Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos                             | •                           |
| Portionsdosering CapDosing   | •                           |
| <b>Skonsam textilvård</b>  |                             |
| Skontrumma   | •                           |
| Tvättmängd, kg   | 8,0                         |
| <b>Användarkomfort</b>   |                             |
| Anslutning till Miele@home   | •                           |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar                            | •                           |
| Resttidsindikering   | •                           |
| AutoClean tvättmedelslåda  | •                           |
| AddLoad  | •                           |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                 |                             |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                                     | A                           |
| Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh | 47                          |
| Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter                    | 47                          |
| Centr.effektivitetsklass   | A                           |
| Ljudnivåklass (vid centrifugering)                                 | A                           |
| Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW                        | 69                          |
| Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet                    | 219                         |
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                   | 0,40                        |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W               | 0,80                        |
| Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"                     | •                           |
| Mängdautomatik   | •                           |
| Vattenmängdsmätare   | •                           |
| Löddersensor   | •                           |
| ProfiEco-motor   | •                           |
| <b>Tvättprogram</b>  |                             |
| Bomull   | •                           |

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



EAN: 4002516611325 / Materialnummer: 12135350 /

Gamla materialnummer: 11SF6641NDS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Bomull med förtvätt                         | •                   |
| Strykfri tvätt                              | •                   |
| Fintvätt                                    | •                   |
| Skjortor                                    | •                   |
| Ylle (handtvätt)                            | •                   |
| Express 20                                  | •                   |
| Mörka textilier/Jeans                       | •                   |
| Impregnering                                | •                   |
| Tömning/Centrifugering                      | •                   |
| ECO 40-60                                   | •                   |
| <b>Tillval tvätt</b>                        |                     |
| Kort  | •                   |
| Skrynklereducering med ånga                 | •                   |
| Summer                                      | •                   |
| <b>Kvalitet</b>                             |                     |
| Motvikler av gjutjärn                       | •                   |
| <b>Säkerhet</b>                             |                     |
| Vattenskyddssystem                          | Watercontrol-System |
| Pinkod                                      | •                   |
| Optiskt gränssnitt                          | •                   |
| <b>Tekniska data</b>                        |                     |
| Dimensioner, mm (bredd)                     | 596                 |
| Dimensioner, mm (höjd)                      | 850                 |
| Dimensioner, mm (djup)                      | 643                 |
| Maskinens djup med öppen lucka i mm         | 1077                |
| Vikt, kg                                    | 93                  |
| Total anslutningseffekt, KW                 | 2,10-2,40           |
| Spänning i V                                | 220-240             |
| Säkring i A                                 | 10                  |
| Frekvens i Hz                               | 50                  |
| Längd anslutningskabel, m                   | 2                   |
| <b>Medföljande tillbehör</b>                |                     |
| 3 Caps                                      | •                   |
| UltraPhase 1 + 2                            | •                   |
| Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase | •                   |

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm