

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Maximal centrifugeringskraft: 1600 v/min
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516611172 / Materialnummer: 12135360 /  
Gamla materialnummer: 11WF6641NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Obsidiansvart med kromring
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
<b>Rengöringseffekt</b>	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i fränläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



EAN: 4002516611172 / Materialnummer: 12135360 /

Gamla materialnummer: 11WF6641NDS

<b>Tvättprogram</b>	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillval tvätt</b>	
Kort	•
Skrynklereducering med ånga	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Motvikter av gjutjärn	•
<b>Säkerhet</b>	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och 1600 v/min för maximal tvätt- och torkfunktion.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm