

H 2863 BP

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolys och FlexiClip teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolystrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry



EAN: 4002516660088 / Materialnummer: 12150440 /
Gamla materialnummer: 22286325NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Färg	Obsidiansvart
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Automatikprogram	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5

H 2863 BP

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolyt och FlexiClip teleskopskenor.



EAN: 4002516660088 / Materialnummer: 12150440 /

Gamla materialnummer: 22286325NER

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnstegar (par)	1

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 2863 BP

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., pyrolyt och FlexiClip teleskopskenor.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing