

G 5110 U Active

Underbyggda diskmaskiner med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Maximal flexibilitet – höjjusterbar överkorg



EAN: 4002516611608 / Materialnummer: 12155800 /
Gamla materialnummer: 21511026NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Briljantvit
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,5
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,83
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	83
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,56
ECO-programmets tid i minuter	265
Ljudnivåklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	Bestickkorg
FlexCare-kopphylla	2
Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	13
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•

G 5110 U Active

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.




EAN: 4002516611608 / Materialnummer: 12155800 /
Gamla materialnummer: 21511026NER

Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 9 förpackningar till specialpris	•


G 5110 U Active

Underbyggda diskmaskiner


med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)