

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fristående vinkyl

med PresenterFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.



- Elegant presentation av dina favoritviner med PresenterFrame
- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Optimalt skydd av vinet genom UV-tåligt isoleringsglas
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516612094 / Materialnummer: 12156880 /
Gamla materialnummer: 39478562EU1

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg utvändigt	Svart
Färg front	Obsidiansvart glas
Belysning vindel	nivålös dimbar LED
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	SideOpen
Silence-system	•
Antal trågaller	6
Trågallrets material	Bok
NoteBoard	Ja
PresenterFrame	•
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Torr bakvägg	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	F
Energiförbrukning per år, kWh	126,66
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,34
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	1854
Produktdjup i mm	678
Vikt, kg	96,8
Klimatklass	SN-ST
Vinzon i l	368
Total nyttovolym, i l	368

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fristående vinkyl

med PresenterFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.



EAN: 4002516612094 / Materialnummer: 12156880 /

Gamla materialnummer: 39478562EU1

Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor 153 flaskor

Ljudnivåklass (A-D) C

Ljudnivå i dB(A) re1pW 37

Energiförbrukning i milliampere (mA) 1200

Spänning i V 220-240

Säkring i A 10

Fasantal 1

Frekvens i Hz 50-60

Längd anslutningskabel, m 2,0

Medföljande tillbehör


Active AirClean-filter •

Vit krita •


KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Fristående vinkyl


med PresenterFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)