

KWNS 4784 DE

Fristående vin/frys-kombination

med FlexiFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.



- Säker lagring av alla flaskstorlekar/-former tack vare #FlexiFrame#CO_15870992
- Optimal dricks- och lagringstemperatur med olika #temperaturzoner#CO_15870993
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Optimalt skydd av vinet genom UV-tåligt isoleringsglas
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost



EAN: 4002516612445 / Materialnummer: 12156940 /
Gamla materialnummer: 39478440EU1

| | |
|---|---------------------------|
| Produktkategori | |
| Vinkyl | • |
| Konstruktion | |
| Fristående modell | • |
| Luckupphängning | vänster |
| Luckupphängning, utbytbar | • |
| “Side-by-side”-placering möjlig | • |
| Design | |
| Färg utvändigt | Silver |
| Färg front | Rostfritt stål CleanSteel |
| Belysning vindel | nivålös dimbar LED |
| Belysning frysdel | LED-lampor |
| Belysning IceMaker | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Ismaskin med färskvattenanslutning (Icemaker) | • |
| Dörröppningshjälp | SideOpen |
| Silence-system | • |
| Antal trågaller | 4 |
| Trågallrets material | Bok |
| Antal FlexiFrame-galler | 4 |
| SelfClose FlexiFrame | • |
| NoteBoard | Ja |
| Vibrationsdämpad förvaring | • |
| Styreelektronik | |
| Användarkoncept | FreshTouch |
| Kyldelen kan stängas av | Ja |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Ja |
| SuperFrost snabbinfrysning | • |
| Antal temperaturzoner | 3 |
| Antal temperaturzoner | 2 |
| Minsta inställbara temperaturområde i °C | 5 |
| Maximalt inställbart temperaturområde i °C | 20 |
| Sabbatläge | • |
| Kylprodukt/-zon | |
| Torr bakvägg | StainlessSteel |
| ActiveHumidity | • |
| Frysskåp/-zon | |
| Antal fryslådor | 4 |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | D |
| Energiförbrukning per år, kWh | 189,80 |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,52 |
| Säkerhet | |
| Spärrfunktion | • |
| Akustiskt dörlarm | • |
| Akustiskt temperaturlarm frysdel | • |

KWNS 4784 DE

Fristående vin/frys-kombination

med FlexiFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.



EAN: 4002516612445 / Materialnummer: 12156940 /

Gamla materialnummer: 39478440EU1

Akustiskt temperaturlarm

•

Optiskt dörrlarm

•

Optiskt temperaturlarm

•

Tekniska data

Produktbredd i mm

597

Produkt höjd i mm

1854

Produkt djup i mm

679

Vikt, kg

99,7

Klimatklass

SN-T

Vinzon i l

166

Total nyttovolym, i l

287

Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor

44 flaskor

Säkerhet vid strömavbrott i tim

24

Ljudnivåklass (A-D)

B

Ljudnivå i dB(A) re1pW

36

Energiförbrukning i milliampere (mA)

1400

Spänning i V

220-240

Säkring i A

10

Fasantal

1

Frekvens i Hz

50-60


Längd anslutningskabel, m

2,0


KWNS 4784 DE

Fristående vin/frys-kombination


med FlexiFrame, två separata temperaturzoner och ActiveHumidity.




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, top view (footnote*)
(installation drawings)



KWNS4784DE edt/cs, Rioja, installation (footnote*)
(installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,
installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, top view (*footnote)