

KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination

för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0
- Även enkelt att öppna handtagslösa produkter tack vare Click2open
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost



EAN: 4002516612452 / Materialnummer: 12156960 /
Gamla materialnummer: 38489815EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Färg utvändigt	Silver
Färg front	Briljantvitt glas
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning frysdel	LED-lampor
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Innerutrymme XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dörröppningshjälp	Click2open
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Ja
Frysdelen kan stängas av	•
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav delbara (FlexiBoard)	1
varav belysta	2
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3

KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination

för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.



EAN: 4002516612452 / Materialnummer: 12156960 /


Gamla materialnummer: 38489815EU1

Frys-kåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Energiförbrukning per år, kWh	115,34
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdörr	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdörr	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	600
Produkt höjd i mm	2015
Produkt djup i mm	682
Vikt, kg	84,9
Kylzon, liter	259
varav PerfectFresh-zon i l	99
4-stjärning fryszon, liter	103
Total nyttovolym, i l	362
Säkerhet vid strömavbrott i tim	24
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•
Istärningslåda	•


KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination


för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)