

KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination

för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight 2.0
- Även enkelt att öppna handtagslösa produkter tack vare Click2open
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost



EAN: 4002516612469 / Materialnummer: 12156970 /

Gamla materialnummer: 38489816EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kyl/frys-kombination	•
<b>Konstruktion</b>	
Fristående modell	•
<b>Design</b>	
Färg utvändigt	Silver
Färg front	Grafitgrått glas
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning frysdel	LED-lampor
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Innerutrymme XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dörröppningshjälp	Click2open
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	FreshTouch
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
<b>Kylprodukt/-zon</b>	
Antal hyllor	4
varav delbara (FlexiBoard)	1
varav belysta	2
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Torr bakvägg	CleanSteel
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
<b>Frysskåp/-zon</b>	
Antal fryslådor	3

KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination

för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.



EAN: 4002516612469 / Materialnummer: 12156970 /


Gamla materialnummer: 38489816EU1

<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Energiförbrukning per år, kWh	115,34
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
<b>Tekniska data</b>	
Produktbredd i mm	600
Produkt höjd i mm	2015
Produkt djup i mm	682
Vikt, kg	106,0
Kylzon, liter	259
varav PerfectFresh-zon i l	99
4-stjärning fryszone, liter	103
Total nyttovolym, i l	362
Säkerhet vid strömavbrott i tim	24
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•
Istärningslåda	•


## KFN 4898 AD

Fristående kyl/frys-kombination


för hållbar fräschhet och hög komfort med PerfectFresh Active och Freeze&Cool.




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote\*)  
(installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb,  
KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of  
kitchen units, bb, brws, bs, grgr (\*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD  
grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view  
(installation drawings)