


G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516614036 / Materialnummer: 12159100 /


Gamla materialnummer: 21574036NER

| | |
|--|---------------------|
| Konstruktion | |
| Underbyggda diskmaskiner | • |
| Diskmaskin 45 cm | • |
| Design | |
| Manöverpanelsfärg | Brljantvit |
| Kontrollpanelens utformning | Rak panel |
| Typ av användning | Programvalsknapp |
| Display | 1-radig textdisplay |
| Displayfärg | Vit |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Luckstängningsassistans | ComfortClose |
| Resttidsindikering | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Funktionskontroll | Display |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | C |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från | 6,0 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) | 7,9 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh | 0,55 |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 55 |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh | 0,29 |
| ECO-programmets tid i minuter | 210 |
| Ljudnivåklass | B |
| Ljudnivå i dB(A) | 44 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-teknik | • |
| Testad hygien | • |
| Varmvattenanslutning | • |
| Halvfyllt | • |
| Resultatkvalitet | |
| Diskmaskin med färskvattensystem | • |
| SensorDry | • |
| Fläkttorkning med Turbothermic-system | • |
| Aktiv kondensstorkning | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Diskprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75 °C | • |
| Fin | • |
| Extra tyst 40 dB(A) | • |
| Maskinrengöring | • |
| Diskalternativ | |
| Kort | • |
| IntenseZone | • |
| Express | • |

G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.




EAN: 4002516614036 / Materialnummer: 12159100 /

Gamla materialnummer: 21574036NER


| | |
|---|---|
| Extra rent | • |
| Extra torrt | • |
| Korgutformning | |
| Bestickplacering | MultiFlex-låda 45-modell |
| Korgutformning | ExtraComfort 45 cm |
| Antal standardkuvert | 9 |
| Säkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Barnsäkring | • |
| Tekniska data | |
| Nischbredd min. i mm | 450 |
| Nischbredd max. i mm | 450 |
| Nischhöjd min. i mm | 805 |
| Nischhöjd max. i mm | 870 |
| Nischdjup i mm | 570 |
| Produktbredd i mm | 448 |
| Produkt höjd i mm | 805 |
| Produkt djup i mm | 570 |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 116,5 |
| Nettovikt i kg | 40,8 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Längd vattentilloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd vattenavloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,70 |
| Valbara displayspråk | |
| Valbara displayspråk med MultiLingua | dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska |
| Medföljande tillbehör | |
| 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) | • |
| Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 9 förpackningar till specialpris | • |

G 5740 SCU SL

Underbyggda diskmaskiner 45 cm
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)