

DAW 1620 Active  
Väggmonterad fläkt  
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 640 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering tack vare metallfilter med 10 skikt
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

A

EAN: 4002516649960 / Materialnummer: 12159410 /  
Gamla materialnummer: 28W1620ENER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	49,9
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga fettfilter av metall	2
<b>Belysning</b>	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	390 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	250
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	640
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	390
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	620
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	74,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	60,0
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	673–993
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	803–1123
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	673
Fläktkåpans bredd, mm	598


DAW 1620 Active  
Väggmonterad fläkt  
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning



EAN: 4002516649960 / Materialnummer: 12159410 /  
Gamla materialnummer: 28W1620ENER

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	993
Flätkåpans höjd, mm	50
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	803
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1123
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	13,4
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,24
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

DAW 1620 Active  
Väggmonterad fläkt  
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings