

TEC374WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



- Skonsam XL-tvättvård med 9 kg skontrumma
- Flexibilitet och komfort tack vare nätverk – Miele@home
- EcoDry säkerställer en effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd
- FragranceDosser till att tvätten doftar friskt efter torkning*
- Med PerfectDry blir tvätten aldrig för fuktig eller för torr

* Patent EP 2 431 516

A++

EAN: 4002516662013 / Materialnummer: 12244860 /

Gamla materialnummer: 12EC3742NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Elförbrukning kWh/år	225
Programtid för standardprogram i min.	215
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,92
Skåptorr vid full maskin	
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
Torkprogram	
Bomull	•
Bomull pil	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•

TEC374WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



EAN: 4002516662013 / Materialnummer: 12244860 /

Gamla materialnummer: 12EC3742NDS

Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	640
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	52
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,11
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,33
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TEC374WP 9kg

T1 värmepumpstumlare:

Med Miele@home och 9 kg tvättmängd för en smart performance.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm