

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Frånluftstumlare, sidor järngrå, elektrisk

i SlimLine-design, med restfuktstyrning för perfekta torkresultat.



- Lätt att få på plats – bara 711 mm bred
- Enkel transport – kan köras under med truck
- Kortast tänkbara programtider tack vare diagonalt luftflöde
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry

EAN: 4002516658207 / Materialnummer: 12260090 /

Gamla materialnummer: 52516001NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	SlimLine
Inriktning	Professional
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	16,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:25	12,0
Tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:18	16,0
Fyllnadsförhållande	1:18
Trumvolym i liter	300,00
Torksysteem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	520
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Trumma av rostfritt stål	•
Skontrumma i rostfritt stål	Nej
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Effektoppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	12,50
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,55
Programkörtid i min.	31
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Select Benchmark
Programmeringsmöjlighet	Def. inställning parameter
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	13,50
Total anslutningseffekt i kW	14,10
Säkring i A	25
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	1800
Ytermått, nettobredd i mm	711
Ytermått, nettodjup i mm	1089
Ytermått, bruttohöjd i mm	1810
Ytermått, bruttbredd i mm	800
Ytermått, bruttodjup i mm	1180

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Frånluftstumlare, sidor järngrå, elektrisk

i SlimLine-design, med restfuktstyrning för perfekta torkresultat.



EAN: 4002516658207 / Materialnummer: 12260090 /

Gamla materialnummer: 52516001NWE

Nettovikt i kg	145,7
Bruttovikt i kg	159
Maximal golvbelastning i N/m ²	1664
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	55 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,70
Urustning	
Intelligent trumreversering	•
Luddfilter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Skongång/Låg temp.	•
Socket med utrymme under	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Wifi torktumlare	•
Connector Box	•
LAN-modul (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•