

KMDA 7272 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer

A+

EAN: 4002516668282 / Materialnummer: 12266260 /
Gamla materialnummer: 26727208DFS

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx, DMK 150-1
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	Nej
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Svart
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	4
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal TwinBooster-effekt i W	2100
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning av effektsteg	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•

KMDA 7272 FR-A Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516668282 / Materialnummer: 12266260 /
 Gamla materialnummer: 26727208DFS

Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,5
Silence-motor	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	-
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Frånluft	
Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591	530
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	610
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h)	610
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	67,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	53,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Anslutning för fönsterkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	201
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	194
Vikt, kg	16
Total anslutningseffekt, KW	7,50

KMDA 7272 FR-A Silence

Induktionshäll med integrerad fläkt

med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516668282 / Materialnummer: 12266260 /

Gamla materialnummer: 26727208DFS

Spänning i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------



Längd anslutningskabel, m	1,6
---------------------------	-----

Medföljande tillbehör	
------------------------------	--

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

KMDA 7272 FR-A Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
 (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7272 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 4 enskilda kokzoner för frånluftsdrift



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing