

KMDA 7473 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer

A+

EAN: 4002516670391 / Materialnummer: 12268440 /
Gamla materialnummer: 26747308DFS

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx, DMK 150-1
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	Nej
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Rostfritt stål
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning av effektsteg	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Torkskydd	•

KMDA 7473 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516670391 / Materialnummer: 12268440 /

Gamla materialnummer: 26747308DFS

Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
ECO-motor	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,5
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	-
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Frånluft	
Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591	530
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	610
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h)	610
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	53,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Anslutning för fönsterkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	201
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	194
Vikt, kg	16
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6

KMDA 7473 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516670391 / Materialnummer: 12268440 /
Gamla materialnummer: 26747308DFS



Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

KMDA 7473 FR-A Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
 (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,
 Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7473 FR-A Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing