

K 7315 E
Kylskåp för inbyggnad
med LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.



- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik



EAN: 4002516664321 / Materialnummer: 12270220 /
Gamla materialnummer: 36731505EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Styreelektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Partyläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	4
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	101,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,27
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	1221
Max nischhöjd i mm	1228
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	541
Produkt höjd i mm	1221
Produkt djup i mm	548
Vikt, kg	39,9
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	19
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	204
4-stjärning fryszone, liter	0
Total nyttovolym, i l	204
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	700
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1

K 7315 E

Kylskåp för inbyggnad
med LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.



EAN: 4002516664321 / Materialnummer: 12270220 /
Gamla materialnummer: 36731505EU1


Frekvens i Hz

50

Längd anslutningskabel, m

2,3

K 7315 E
 Kylskåp för inbyggnad
 med LED-belysning och snabbkylning för mer komfort.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, installation (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, side view (installation drawings)