


## KM 7878-1 FL Diamond

### Induktionshäll

med induction på större yta och DiamondFinish för långvarig matlagingsglädje



- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkär
- Intuitivt snabbval med siffrader – Smart Select White
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Utan ram för planmontering eller ovanpåliggande montering

EAN: 4002516671954 / Materialnummer: 12275750 /


Gamla materialnummer: 26787873DFS

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Grafit svart
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzon</b>	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkär	6
<b>1. kokzonen</b>	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	740x380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek	•
Markörfärg	Vit
Uppkogningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Torkskydd	•
Äggklocka	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•

## KM 7878-1 FL Diamond

### Induktionshäll

med induction på större yta och DiamondFinish för långvarig matlagningsglädje



EAN: 4002516671954 / Materialnummer: 12275750 /

Gamla materialnummer: 26787873DFS

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

#### Tekniska data

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

780

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

500

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

804

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

524

Total anslutningseffekt, KW

11,00

Spänning i V

230

Frekvens i Hz


50-60

#### Medföljande tillbehör


Anslutningskabel

Ja

KM 7878-1 FL Diamond  
 Induktionshäll  
 med induction på större yta och DiamondFinish för långvarig matlagingsglädje



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)