

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Handtagslös kompaktugn
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyt.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolytutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

A++

EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /
Gamla materialnummer: 22744085NER

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Färg på produkten	Obsidiansvart matt
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljedsignal vid uppnådd temperatur	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Handtagslös kompaktugn
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyt.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /
Gamla materialnummer: 22744085NER

Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolytdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	49
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	456
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, kW	3,20
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service

H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Handtagslös kompaktugn
 i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /
 Gamla materialnummer: 22744085NER

Medföljande tillbehör


Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Värdekupong för en förlängd garanti på 125 veckor	1
Ugnsaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands,
 norsk, polski, português,
 русский, română,
 slovenčina, slovenščina,
 srpski, suomi, svenska,
 türkçe, українська, čeština,
 ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed
 Handtagslös kompaktugn
 i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings