

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516752912 / Materialnummer: 12317170 /
Gamla materialnummer: 22744086NER

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
125 Gala Edition	•
Konstruktion	
Färg på produkten	Obsidiansvart matt
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Varmhållning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516752912 / Materialnummer: 12317170 /
Gamla materialnummer: 22744086NER

Effektivitet och hållbarhet	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–250
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	456
Produktdjup i mm	562
Vikt, kg	36,0
Total anslutningseffekt, KW	2,70
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,00
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ugnsgaller med PerfectClean	1
Glasform	1

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516752912 / Materialnummer: 12317170 /

Gamla materialnummer: 22744086NER

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BMX 125 Gala Ed

Handtaglös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings