

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

A+

EAN: 4002516752936 / Materialnummer: 12317210 /  
Gamla materialnummer: 22786085NER

<b>Jubileumskampanj</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Obsidiansvart matt
<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	trådlös
Varmhållning	•
CrispFunction	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
Kamera i tillagningsutrymmet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516752936 / Materialnummer: 12317210 /

Gamla materialnummer: 22786085NER

MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516752936 / Materialnummer: 12317210 /

Gamla materialnummer: 22786085NER

Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,70
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ungsgaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Handtagsfri ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing