

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme

A+

EAN: 4002516720065 / Materialnummer: 12317300 /  
Gamla materialnummer: 23784588NER

<b>Jubileumskampanj</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Obsidiansvart matt
<b>Konstruktion och design</b>	
Ångugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Stektermometer	trådlös
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Gourmetpanna	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Mjuka kakor special	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Specialprogram	•

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720065 / Materialnummer: 12317300 /  
Gamla materialnummer: 23784588NER

<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
<b>Skötselkomfort</b>	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
DualSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avloppssil	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning

för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720065 / Materialnummer: 12317300 /

Gamla materialnummer: 23784588NER

<b>Säkerhet</b>	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	47
Antal falshöjder	3
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	230
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455,5
Produkt djup i mm	568,5
Vikt, kg	40,2
Total anslutningseffekt, KW	3,40
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Längd vattentilloppsslang, m	2,0
Längd vattenavloppsslang, m	3,0
Byta lampor	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip teleskopskena med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskäril av rostfritt stål	2
Tillagningskäril utan hål av rostfritt stål	1
Rengöringsmedel HydroClean	1
Avkalkningstabletter	2

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning  
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720065 / Materialnummer: 12317300 /  
Gamla materialnummer: 23784588NER


#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Handtagslös kompakt ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings